


Aprobat:

Presedinte al Directoratului – Director General Executiv-

Inginer Sef

Dan Dănulescu



02.10.2023

SPECIFICATIE TEHNICĂ BIURETE DIGITALE PERFORMANTE – LABORATOR APE RECIRCULATE APE BOYLERE

1. UTILIZARE

Biuretele sunt utilizate la determinarea duritatii totale si de calciu, clorurilor, substantei organice, alcalinitatii si oxigenului dizolvat la apa recirculata si apa de cazan.

2. CERINTE TEHNICE

- biuretă digitală electronică CAT model Contiburette μ 1D, cu afisaj pe display
- precizie mare la titrare – limite de eroare pentru cls.A biurete din sticlă
- sistem cu mod de titrare si mod de dozare
- stocarea permanentă a calibrării din fabrică
- materialul utilizat cu rezistență chimică foarte mare, putând fi utilizat la titrarea diferitelor tipuri de lichide
- functie de calibrare si de ajustare pentru a compensa diferenta de acuratete cauzată de utilizarea lichidelor cu o densitate diferită semnificativă
- setarea volumului de dozare si a vitezei de dozare
- volum minim setat: 1 μ l.
- volum maxim setat: 50ml
- debit: 0.02-2 ml/min

3. ACCESORII

- sticlă brună 1000ml
- adaptoare

4. ALTE CERINTE

4.1 Instalare si training: instalarea echipamentului si instruirea utilizatorilor cu privire la functionare si întreținere

4.2 Documentatie:

- manual de operare în limba română
- certificate de calitate si conformitate
- certificate calibrare producător
- certificat de etalonare cu siglă RENAR

4.3 Garantie: 12 luni

4.4. Intretinere: suport obligatoriu minim de 10 ani, cu piese de schimb și reparații de service

Avizat:

Director General Prowater-Ecosistem,



Mihaela Dunka

Întocmit:

Sef Laborator Toxicologie,



Daniela Rădulescu